



HIC410A

**Invers. cmdo motorizado 4P 100A 19M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	100 A
Corrente nominal condicional de curto-círcuito Icc com fusíveis gl-gG	50 kA

**Potência**

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	65000 W
--	---------

**Arquitetura**

Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

**Compatibilidade**

Adequado para calha DIN	Sim
Adequado para caixa de distribuição	Sim

**Instalação / montagem**

Montagem	Calha DIN Platine de fixação
----------	---------------------------------

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim