



HIC410A

Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, T-Г, 4п 100А

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	100 A
-------------------	-------

Номинальний умовний короткозамикальний струм I _{cc} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA
--	-------

Потужність

Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	65000 W
--	---------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Тип конструкції пристрою	Фіксований вбудований
--------------------------	-----------------------

Сумісність

Підходить для рейки DIN	Так
-------------------------	-----

Підходить для розподільчого щита	Так
----------------------------------	-----

Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка Монтажна панель
-----------	------------------------------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----