



HIC412A

**Automatický motorový přepínač sítě, s analyzátozem sítě 125A, 4 pól**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí AC 380 - 415 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 125 A

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG 50 kA

**Výkon**

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1 82000 W

**Architektura**

Počet pólů 4

Typ konstrukce zařízení Kompletní přístroj v krytu

**Přenos**

Vhodné pro lišty DIN Ano

Vhodné pro rozvaděče Ano

**Instalace, montáž**

Montáž Lišta DIN  
Montážní deska

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano