



HIC412A

Automatický motorový přepínač sítě, s analyzátozem sítě 125A, 4 pól

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC	380 - 415 V
--------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	50 kA
---	-------

Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	82000 W
--	---------

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Typ konstrukce zařízení	Kompletní přístroj v krytu
-------------------------	----------------------------

Přenos

Vhodné pro lišty DIN	Ano
----------------------	-----

Vhodné pro rozvaděče	Ano
----------------------	-----

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN Montážní deska
--------	-----------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----