



HIC412A

Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 125A 400V

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue 380 - 415 V

Elektrisk ström

Märkström 125 A

Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar 50 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 82000 W

Arkitektur

Antal poler 4

Enhetens konstruktionstyp Fast

Kompatibilitet

Passar DIN-skena Ja

Lämplig för fördelningar Ja

Installation, montering

Montering DIN-skena
Monteringsplatta

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja