



WNA001

## CUBYKO A/R ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Πολυπροπυλένιο (PP)
Μεταχείριση	Βερνίκι

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	μηχανισμό με επένδυση
------------------------	-----------------------

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
-----------------	----------------------------

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	1
-----------------	---

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις	75 x 75 mm
Ενσωματωμένο βάθος	41,70 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

#### Σύνδεση

Είδος επαφών	2-κατευθύνσεων
Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

#### Κείμενο

Φωτισμός	Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
Μπουτόν	Όχι