



11461404

Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.7, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Potezna špaga/konopac

Materijali

Boja Aluminij
RAL kod 9006
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno
Lakirano

Dimenzije

Visina 55,50 mm
Širina 55,50 mm
Dubina 24,50 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Centralna ploča bez otiska
Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Identifikacija

Raspored konstrukcije Poklopac centralne ploče

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

REACH-bez SVHC Da
Usklađeno sa RoHS Da