



LFF6009047035

**Angle intérieur pour goulotte LF/LFH 60x90mm gris clair**

**Caractéristiques techniques**

**Accessoires**

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

**Réglages**

Plage d'angles	83 - 97
----------------	---------

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	90 mm

**Matières**

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Adapté à**

LFH 60x90
-----------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui