



HIC416A

Omschakelaar motorbediend 4-polig 160 A modulair HIC

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U _e	380 - 415 V
----------------------------------	-------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc} met gl-gG-zekeringen	40 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
----------------------------------	----------

Architectuur

Aantal polen	4
Apparaatype	Vaste inbouw

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Ja
Geschikt voor verdeelbord	Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja