



HIC416A

Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x160A

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V
---------------------------------------	-------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

Poder de corte condicional Icc con fusibles gl-gG	40 kA
---	-------

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1	105000 W
---	----------

Arquitectura

Número de polos	4
-----------------	---

Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
--------------------------------------	------

Compatibilidad

Adecuado para perfil DIN	Sí
--------------------------	----

Adecuado para cuadro de distribución	Sí
--------------------------------------	----

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN Placa de fijación
------------	---------------------------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
----------------	----

Conforme RoHS	Sí
---------------	----