



HIC416A

Omschakelaar motorbediend 4-polig 160 A modulair HIC

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U _e	380 - 415 V
----------------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc} met gl-gG-zekeringen	40 kA
---	-------

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
----------------------------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Ja
------------------------	----

Geschikt voor verdeelbord	Ja
---------------------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----