



HIC416A

Omschakelaar motorbediend 4-polig 160 A modulair HIC

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 415 V
----------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	40 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
----------------------------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	4
Uitvoering component	Vaste inbouw

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Ja
Geschikt voor verdeelbord	Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja