



HIC416A

## Inversor comando motorizado 4 Pólos 160A 19M

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

#### Corrente elétrica

Corrente nominal 160 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG 40 kA

#### Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 105000 W

#### Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

#### Compatibilidade

Adequado para calha DIN Sim

Adequado para caixa de distribuição Sim

#### Instalação, montagem

Montagem Calha DIN  
Platine de fixação

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim