



HIC416A

### Invers. cmdo motorizado 4P 160A 19M

#### Características técnicas

##### Tensão

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 380 - 415 V |
|------------------------------------|-------------|

##### Intensidade de corrente

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominal                                                      | 160 A |
| Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG | 40 kA |

##### Potência

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 | 105000 W |
|------------------------------------------------------|----------|

##### Arquitetura

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Número de polos                   | 4                |
| Tipo de construção do dispositivo | Fixo incorporado |

##### Compatibilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Adequado para calha DIN             | Sim |
| Adequado para caixa de distribuição | Sim |

##### Instalação / montagem

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Montagem | Calha DIN<br>Platine de fixação |
|----------|---------------------------------|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |