Ficha de datos de producto
48038982



48038982

Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco brillo

Características técnicas

Tensión	
Tensión asignada	250 V
Corriente eléctrica	
Corriente de salida	2400 mA
Corriente nominal asignada	16 A
Tensión	
Tensión de salida	4,75 - 5,25 V
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	5 - 35 °C
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 50 Hz
Potencia	
Potencia de salida	12 W
Consumo de potencia en espera	0,05 W
Materiales	
Colour	Blanco
Código RAL	1013
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Dimensiones	
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	45 mm
Número de unidades	1
Profundidad del montaje	32 mm
Conexión	
Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado
Conectividad	
Tipo de conexión	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos Montaje de garra
Conector/enchufe tipo USB	AA
Equipo	
Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene espacio de etiquetado	No
Capacidad	
Número de módulos	1

Seguridad	
Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Funciones	
Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación	
Con impresión	No

Texto	
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Tapa	Placa central
Jacks de conexión	Con 2 tomas USB tipo A
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Sostenibilidad	
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí