



75142835



IP20

**Capteur en verre KNX 2 postes Confort, KNX-TS Sensor, verre noir**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance	Oui
----------------------------	-----

**Puissance**

Courant absorbé	12,50 mA
-----------------	----------

**Dimensions**

Profondeur de montage	24,20 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm
Hauteur	160 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	37,70 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation	4
---------------------------------	---

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Matière**

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matériau	Verre
Finition	Brillant

**Ecran**

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Fonction	Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
----------	---

Mode d'installation	Pour montage vertical
---------------------	-----------------------

Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
-------------	--