



DAP280650ELN

Stub DAP, 2-strani, visina 650 mm, aluminij, eloksiran, ugradnja elementa 80mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Dubina | 130 mm |
| Širina | 98 mm |
| Visina nakon ugradnje | 0,65 - 0,65 m |
| Podešavanje visine | 0 mm |
| Unutrašnji presjek | 10800 - 10800 mm ² |
| Oblik pola | Pravougaono |
| Širina poklopca | 80 mm |

Poklopac, vrata

| | |
|---------------------------------------|---|
| Broj poklopaca koji se mogu montirati | 2 |
|---------------------------------------|---|

Oprema

| | |
|--------------|----|
| Podesimo | Ne |
| Prenosivo je | Ne |

Kabal

| | |
|-------------------------|-----|
| Pozicija ulaza za kabal | Dno |
|-------------------------|-----|

Instalacija, montaža

| | |
|-----------------------------|----|
| Moguća montaža na strop | Ne |
| Prikladno za montažu na tlo | Da |

Materijali

| | |
|-----------|-------------|
| Materijal | Aluminij |
| Obrada | Anodizirano |
| Boja | Aluminij |

Konfiguracija

| | |
|----------------------------|-----------|
| Broj strana za instalaciju | Dvostrano |
|----------------------------|-----------|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|

Ilustracije / crteži

