



DAP280650ELN

Elektroinstalační sloupek oboustranný DA200-80, 650mm, přírodní elox

Technické vlastnosti

Rozměry

Hloubka	130 mm
Šířka	98 mm
Instalační výška	0,65 - 0,65 m
Nastavení výšky	0 mm
Vnitřní průřez vodiče	10800 - 10800 mm ²
Tvar sloupku	Obdélníkový
Šířka víka	80 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	2
----------------------------	---

Vybavení

Nastavitelný	Ne
Je přenosný	Ne

Kabel

Umístění kabelového vstupu	Spodní část
----------------------------	-------------

Instalace, montáž

Možnost montáže na strop	Ne
Vhodné pro montáž na zem	Ano

Materiál

Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný
Barva	Hliník

Konfigurace

Počet stran pro instalaci	Dvoustranný
---------------------------	-------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

