



DAP280650ELN

**Elektroinstalační sloupek oboustranný DA200-80, 650mm, přírodní elox**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Hloubka               | 130 mm                        |
| Šířka                 | 98 mm                         |
| Instalační výška      | 0,65 - 0,65 m                 |
| Nastavení výšky       | 0 mm                          |
| Vnitřní průřez vodiče | 10800 - 10800 mm <sup>2</sup> |
| Tvar sloupku          | Obdélníkový                   |
| Šířka víka            | 80 mm                         |

**Kryt, dveře**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet namontovatelných vík | 2 |
|----------------------------|---|

**Vybavení**

|              |    |
|--------------|----|
| Nastavitelný | Ne |
| Je přenosný  | Ne |

**Kabel**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Umístění kabelového vstupu | Spodní část |
|----------------------------|-------------|

**Instalace, montáž**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Možnost montáže na strop | Ne  |
| Vhodné pro montáž na zem | Ano |

**Materiál**

|          |           |
|----------|-----------|
| Materiál | Hliník    |
| Povrch   | Eloxovaný |
| Barva    | Hliník    |

**Konfigurace**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Počet stran pro instalaci | Dvoustranný |
|---------------------------|-------------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

**Ilustrace a výkresy**

