



VD108TD

Щит з/у з прозорими дверцятами 8 мод. COSMOS

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Обладнання

Кількість рейок 1

Кількість рядів щита 1

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Так

Емність

Кількість модулів 8

Функції

З вводами для трубопроводів Так

Розміри

Висота 170 mm

Ширина 170,50 mm

Глибина 91 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

Кількість замків 0

Розміри

Кількість модулів за шириною 8

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Так

Матеріали

Матеріал Пластик

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Так

Має монтажну пластину Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Ні

Безпека

Клас захисту Клас ізоляції II

Клас захисту від проникнення (IP) IP40

Тип блокування Замикається на замок
Без замка

Випробування розжареним дротом 750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS Так