



29518989



**S.1/B.x - Sinalizador LED RGB, branco**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 230 V

**Potência**

Potência consumida 2 W

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Iluminação**

Tipo de lâmpada LED

**Materiais**

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Metal  
Plástico

Tratamento Sem tratamento

**Dimensões**

Altura 70 mm

Largura 70 mm

Profundidade 50 mm

**Conexão**

Secção transversal de condutores 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

**Texto**

Iluminação Cores claras como branco frio, branco quente, azul, laranja, vermelho, verde, roxo (magenta) e sequências de cores acionáveis com o botão de pressão  
A sequência de cores pode ser parada em qualquer posição com o botão de pressão.

Etiqueta Folhas com gravação de símbolos inseríveis

Impressão Sem gravação

**Adequado para**

S.x/B.x

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim