



HNG3703707035B

Kabelkanal slitsad HNG 37x37mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	37 mm
Bredd	37 mm
Längd	2000 mm
Slitsbredd/Öppningsmått	5 mm
Slitsbredd	7,50 mm

Utrustning

Skyddad vid leverans	Ja
----------------------	----

Material

Material	PPO (Polyfenylenoxid)
----------	-----------------------

Funktioner

Är självsläckande	Ja
-------------------	----

Standarder

Flamskyddsklass enl. UL94	V1
---------------------------	----

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

Arkitektur

Flexibel	Nej
----------	-----

Konfiguration

Sidovägg	Slitsad
----------	---------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja