



SRA00505

Strujni transformator 50/5A 1,5VA, klasa 1

Tehničke karakteristike

Funkcije

Klasa tačnosti	1
----------------	---

Snaga

Snaga	1,50 VA
Ukupni gubitak snage pri I _N	0,50 W

Dimenzije

Promjer otvora	20 mm
Visina	78 mm
Širina	60 mm
Dubina	30 mm
Visina otvora	20 mm
Širina otvora	20 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni izolacijski napon U _i	3000 V
--	--------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 40 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 40 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 6 mm ²

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP10
-------------------------------	------

Električna struja

Maks. intenzitet primara	50 A
Maks. intenzitet sekundara	5 A

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina Montažna ploča
---------------	----------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da