



HCJ630AR



Kompaktní odpínač h3+ x630, 3-pólový, In 630 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	630 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	7,60 kA

Architektura

Počet pólů	3
Řídící/ovládací prvek	Přepínač

Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funkce

Vypínací spoušť	Vypínač
-----------------	---------