




303601

MOD-EINS WIPPSCHALTER M RD TR 16AX

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 16 AX (200W LED (SBL))

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Matières

Finition de la surface Mat

Matière Métal
PVC

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par vis
Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 71 x 71 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Textes

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Type de commutation Arrêt/Inversion

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui