




303601

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	16 AX (200W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
---------------	-----------------------------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Teksten

Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Uit/omschakelen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja