



862542505

Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, antracit mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	20 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
Nazivni napon	250 - 250 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Antracit
RAL kod	7021
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	55,50 mm
Širina	55,50 mm
Dubina	28 mm
Ugrađena dubina	19 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Ugrađena instalacija Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	NEMA
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa signalnom lampom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa vijčanim spojevima

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da