



VD108PD

Ormar, Cosmos, NŽ, 1 red, 8M, IP40, sa N+PE klemama i bijelim vratima

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

Kapacitet

Broj modula 8

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 170 mm

Širina 170,50 mm

Dubina 91 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Broj brava 0

Dimenzije

Broj jedinica širine 8

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

Materijali

UV otporno Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Vrsta zaključavanja Uklopna brava
Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom 750 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da