



VD108PD

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Vybavení

Počet lišt 1

Počet řad v rozvaděči 1

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

Kapacita

Počet modulů 8

Funkce

Se vstupy potrubí Ano

Rozměry

Výška 170 mm

Šířka 170,50 mm

Hloubka 91 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Počet zámků 0

Rozměry

Počet jednotek šířky 8

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Typ dveří rozvaděče Jednokřídlé dveře

Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření Ne

Bezpečnost

Třída izolace Třída izolace II

Stupeň krytí IP IP40

Typ uzamčení Zámek na zacvaknutí
Bez zámků

Test žhavicím drátem 750 °C

Třída ochrany s dveřmi IP40

Udržitelnost

V souladu se směrnici RoHS Ano