



VD106PD

### Щит з/у з білими дверцятами 6 мод. COSMOS

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

##### Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

##### Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	1
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

##### Емність

Кількість модулів	6
-------------------	---

##### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

##### Розміри

Висота	170 mm
Ширина	134,50 mm
Глибина	91 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	6
------------------------------	---

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

##### Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

##### Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

##### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C
Клас захисту з дверцятами	IP40

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS

Так