



VD106NP

## IC2 Rozdzielnica 1x6M n/t, IP30, bez drzwi

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|

#### Instalacja, montaż

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                   |
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

#### Sprzęt

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szyn                       | 1   |
| Liczba rzędów                     | 1   |
| Liczba sekcji w poziomie          | 1   |
| Z zamkiem                         | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Tak |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 6 |
|----------------|---|

#### Funkcje

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z włotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

#### Wymiary

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wysokość  | 170 mm    |
| Szerokość | 134,50 mm |
| Głębokość | 91 mm     |

#### Pokrywa, drzwi

|                      |   |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 0 |
| Liczba zamków        | 0 |

#### Wymiary

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba jednostek szerokości | 6 |
|-----------------------------|---|

#### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
|--------------------------------|-----|

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kod RAL  | 9010              |
| Kolor    | Czysta biel       |

#### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
|-------------------------------------|-----|

#### Materiały

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Nie |
|--------------------------------------------|-----|

#### Sprzęt

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Posiada płytę montażową | Nie |
|-------------------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07              |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30              |
| Typ blokowania                     | Bez zamka         |
| Badanie rozżarzonym drutem         | 650 °C            |

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|