




11461909

Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Potezna špaga/konopac
-------------------------	-----------------------

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	55,50 mm
Širina	55,50 mm
Dubina	24,50 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama
---------------	---------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Otisak	Centralna ploča bez otiska
Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Poklopac centralne ploče
-----------------------	--------------------------

Pogodno za

S.x/B.x	
---------	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da