



11461909

Панель для шнурового вимикача, пол.білизна матова S.1/B.x

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натяжний шнур

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 55,50 mm

Ширина 55,50 mm

Глибина 24,50 mm

Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток Центральна пластина без відбитка

Режим встановлення З'єднання хомутом

Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

Сумісний із

S.x/B.x

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так