



WXF060

Variateur poussoir gallery

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Matériau Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 41 mm

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Mode d'installation Pour fixation par crans

Type de raccordement Avec bornes à vis

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth