



WXF053

Interrupteur automatique gallery 3 fils

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	180 - 180
Type de capteur	Détecteur de mouvement
Angle de détection horizontal	90 - 180

Réglages

Temporisation minimal	0,20 s
Luminosité de déclenchement, réglable	Oui
Sensibilité de déclenchement, réglable	Oui

Éclairage

Sensibilité de la photocellule	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Réglages

Temporisation au déclenchement	0 s
Temporisation à l'enclenchement	0 s

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	45 mm
Profondeur de montage	28,20 mm
Hauteur d'installation	1,10 - 1,10 m

Matière

Couleur	Gris clair
Matériau	Polycarbonate (PC)
Finition	Mat

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Encastré
Montage au plafond possible	Non

Courant électrique

Courant de commande	1,30 - 1,30 mA
---------------------	----------------

Distance de portée

Portée max. frontale	12 m
Largeur de portée max.	8 m

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui