



R2731VERZ

**Angle intérieur LFS60200 tôle zingué**

**Caractéristiques techniques**

**Accessoires**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

**Réglages**

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

**Dimensions**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 60 mm  |
| Largeur | 200 mm |

**Matière**

|            |           |
|------------|-----------|
| Matériau   | Aacier    |
| Traitement | Galvanisé |
| Couleur    | Zingué    |

**Sécurité**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK08 |
| Classe de protection (IP) | IP30 |

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

**Equipement**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |