



VF212TD1

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., transparentní dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Vybavení

Počet lišt 2

Počet řad v rozvaděči 2

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

Kapacita

Počet modulů 24

Funkce

Se vstupy potrubí Ano

Rozměry

Výška 418 mm

Šířka 382 mm

Hloubka 97,50 mm

Vestavěná výška 382 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

Rozměry

Vestavěná šířka 318 mm

Kryt, dveře

Počet zámků 0

Rozměry

Vestavěná hloubka 72 mm

Počet jednotek šířky 12

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ano

Typ dveří rozvaděče Jednokřídlé dveře

Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření Ne

Bezpečnost

Třída izolace Třída izolace

Mechanická odolnost IK IK07

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C
Třída ochrany s dveřmi	IP40

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----