



WNA682B

IP55

### Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Traitement Non traité

##### Dimensions

Nombre d'unités 1

Hauteur 76 mm

Largeur 147 mm

Profondeur 56 mm

Profondeur de montage 65 mm

##### Equipement

Avec entrée de câble Oui

##### Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal

Montage sur En saillie

##### Accessoires

Avec couvercle de cadre Oui

##### Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK07

##### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

##### Sécurité

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

##### Textes

Mode d'installation Pour montage horizontal

Joint Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

##### Adapté à

cubyko

cubyko

##### Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui