



WNA682B

IP55

### Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Matières

Couleur Blanc pur  
Code RAL 9010  
Finition de la surface Mat  
Matière Thermoplastique  
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %  
Traitement Non traité

##### Dimensions

Nombre d'unités 1  
Hauteur 76 mm  
Largeur 147 mm  
Profondeur 56 mm  
Profondeur de montage 65 mm

##### Equipement

Avec entrée de câble Oui

##### Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontale  
Montage sur En saillie

##### Accessoires

Avec cadre de recouvrement Oui

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55  
Résistance aux chocs IK IK07

##### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

##### Sécurité

Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP55 avec couvercle fermé

##### Textes

Mode d'installation Pour montage horizontal  
Joint d'étanchéité Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

##### Adapté à

Hager cubyko  
cubyko

##### Durabilité

Sans halogène Oui  
Conformité REACH Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui