



WNA682B

Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, blanco

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Materiales

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Número de unidades	1
Altura	76 mm
Anchura	147 mm
Profundidad	56 mm

Equipo

Con entrada de cable	Sí
----------------------	----

Instalación, montaje

Posición de montaje/conexión	Horizontal
Montaje en	Montaje en superficie

Accesorios

Con marco de cubierta	Sí
-----------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Tipo de montaje	Para montaje horizontal
Sellado	Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior

Características técnicas

Hager cubyko	
cubyko	

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí