



75642134



TS Sensor 2 postes confort, thermostat, bus KNX intégré, verre aluminium perso

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Puissance

Courant absorbé 23 mA

Dimensions

Profondeur de montage	24,20 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm
Hauteur	160 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	37,70 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 6

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Matériau	Aluminium Verre
Finition	Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Fonction	Pour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température Avec fonction protection de vanne
Mode d'installation	Pour montage vertical
Mode de fonctionnement	Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchauffe
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
Tension	Fonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé) Alimentation distincte requise