




WXF024

Bouton poussoir gallery a tirage 2 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Matière

Couleur	Gris
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	40,35 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
Contact d'acquiescement	Non

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis

Adapté à

gallery	
---------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----