



50463515

**W.1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy, IP55, szary**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klawisz

**Materiały**

Kolor Szary

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

**Wymiary**

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 43 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy  
Montaż powierzchniowy

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

**Dodatkowe informacje**

Nadruk Bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi