



50463515

## Tlačítko řazení 6, přístroj, IP 55, Berker W.1, šedá

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|                |      |
|----------------|------|
| Dotykový proud | 10 A |
|----------------|------|

#### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

#### Architektura

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Řídící/ovládací prvek | Klapka |
|-----------------------|--------|

#### Materiál

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Šedá       |
| Povrchová úprava | Matná      |
| Materiál         | Termoplast |
| Povrch           | Neošetřený |
| Průhledné        | Ne         |

#### Rozměry

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Výška                                              | 71 mm |
| Šířka                                              | 71 mm |
| Hloubka                                            | 43 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 0 mm  |

#### Instalace, montáž

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž<br>Montáž na omítku |
|--------|--------------------------------------|

#### Ovládací prvky a indikátory

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Počet tlačítek                      | 1                   |
| Typ tlačítka                        | Jednoduché tlačítko |
| Se signálním kontaktem zpětné vazby | Ne                  |

#### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP55 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

#### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

#### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -25 - 35 °C |
|------------------|-------------|

#### Texty

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Potisk         | Bez potisku              |
| Způsob montáže | Pro přišroubování        |
| Typ připojení  | S bezšroubovými svorkami |

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |