



LF1001009010

Goulotte 10010, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	10 mm
Largeur	12 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	84 - 84 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0
---	---

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK06
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

Photos | dessins

