



LF1001009010

### Kanal 1-fack, f-vit LF10010-0-9010

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	10 mm
Bredd	12 mm
Längd	2000 mm
Inre area	84 - 84 mm <sup>2</sup>

##### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	0
---	---

##### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

##### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK06
Kapslingsklass (IP)	IP30

##### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

##### Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

##### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej

#### Illustrationer | teckningar

