



LF1001009016

#### Goulotte 10010 blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	10 mm
Largeur	12 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	84 - 84 mm <sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0
---	---

##### Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK06
Classe de protection (IP)	IP30

##### Normes

Conviens pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans écisses
-----------------------------------	--------------

##### Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

#### Photos | dessins

