



LF1001009016

LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Hoogte          | 10 mm                   |
| Breedte         | 12 mm                   |
| Lengte          | 2000 mm                 |
| Binnendoorsnede | 84 - 84 mm <sup>2</sup> |

Capaciteit

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 0 |
|------------------------------------------------------------|---|

Materiaal

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| RAL-code                | 9016                    |
| Kleur                   | Verkeerswit             |

Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK06 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kanaalverbinding | Zonder koppeling |
|------------------|------------------|

Samenstelling

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 1 |
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Inclusief kabelklem     | Nee   |
| Met beschermfolie       | Nee   |

Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

