



LF1001009016

**LF kanal, 10x10mm, prometna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Visina             | 10 mm                   |
| Širina             | 12 mm                   |
| Dužina             | 2000 mm                 |
| Unutrašnji presjek | 84 - 84 mm <sup>2</sup> |

**Kapacitet**

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja) | 0 |
|--------------------------------------------------------|---|

**Materijali**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
| Obrada    | Neobrađeno            |
| RAL kod   | 9016                  |
| Boja      | Prometna bijela       |

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK        | IK06 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30 |

**Standardi**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

**Uvjeti korištenja**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

**Povezivost**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Spojница kanala | Bez spajanja |
|-----------------|--------------|

**Oprema**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Broj particija                     | 0     |
| Broj odjeljaka                     | 1 - 1 |
| Broj uklopivih particija           | 0     |
| Držač kablova je sastavni dio seta | Ne    |
| Sa zaštitnim filmom                | Ne    |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |

**Ilustracije / crteži**

