



LF1001009016

## TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 12x10mm

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Ύψος              | 10 mm                   |
| Πλάτος            | 12 mm                   |
| Μήκος             | 2000 mm                 |
| Εσωτερική διατομή | 84 - 84 mm <sup>2</sup> |

#### Χωρητικότητα

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές) | 0 |
|---------------------------------------------------------------|---|

#### Υλικά

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Υλικό       | Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο              |
| Κωδικός RAL | 9016                     |
| Χρώμα       | Λευκό                    |

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK06 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP30 |

#### Standards

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|----------------------------------------------------------------|-----|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

#### Συνδεσιμότητα

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Σύνδεσμος καναλιού | Χωρίς σύζευξη |
|--------------------|---------------|

#### Εξοπλισμός

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Αριθμός κατατμήσεων                      | 0     |
| Αριθμός τμημάτων                         | 1 - 1 |
| Αριθμός συνδεόμενων κατατμήσεων          | 0     |
| Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων | Όχι   |
| Με προστατευτικό φιλμ                    | Όχι   |

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |

### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

